

Garant UNILINE**UNI Panel, Tipas: L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955440 L
GTIN	4062406583309
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Plonas stovas, pagamintas iš lakštinio plieno, dviguba sienelė su perforuota sienele, kiaurymės 9 × 9 mm iš abiejų pusių, kas 37 mm, skirta perforuotų sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams. Stabili antracito grindų plokštė leidžia lengvai ją sumontuoti ir perkelti.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabras kombinuotas su antracito spalva RAL 7016.

Nekonfigūruojama.**Pastaba:**

Ženklavimo lentas rasite Nr. 955443 –955444. Nr. 955474 ženklavimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

Techninis aprašymas

Leistinoji apkrova	30 kg
Plotis	610 mm
Serija	Panel
Svoris	45 kg

Aukštis	2165 mm
Gylis	440 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Produkto rūšis	Perforuotos sienelės stovas