



## Slankmatis, Matavimo diapazonas: 1000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	415196 1000
GTIN	4062406584276
Produktų klasė	42A

### Aprašymas

#### Modelis:

Nonijaus skalė ir nuskaitymo paviršius, be akinimo, matinis ir chromuotas. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifotos. **Ilgos matavimo žiaunos, skirtos matuoti didelėms detalėms ir detalių Ø.** Su fiksavimo varžtu. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams.

### Techninis aprašymas

Norma	Gamykliniai standartai
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Antgalių ilgis	200 mm
Svoris	2,5 kg
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Leistina paklaida	0,24 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 1000 mm
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	1/20 mm
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000