



## Slankmatis, Matavimo diapazonas: 1500mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	415196 1500
GTIN	4062406584283
Produktų klasė	42A

### Aprašymas

#### Modelis:

Nonijaus skalė ir nuskaitymo paviršius, be akinimo, matinis ir chromuotas. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifotos. **Ilgos matavimo žiaunos, skirtos matuoti didelėms detalėms ir detalių** Ø. Su fiksavimo varžtu. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Su tiksliu reguliavimu.

### Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	200 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 1500 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	1/20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Leistina paklaida	0,36 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	30 mm
Kalibravimas	A1
Svoris	5,3 kg
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms
<b>Paslaugos</b>	
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 2000 mm	021000 2000