



## Slankmatis, Matavimo diapazonas: 2000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	415196 2000
GTIN	4062406584290
Produktų klasė	42A

### Aprašymas

#### Modelis:

Nonijaus skalė ir nuskaitymo paviršius, be akinimo, matinis ir chromuotas. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifotos. **Ilgos matavimo žiaunos, skirtos matuoti didelėms detalėms ir detalių** Ø. Su fiksavimo varžtu. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Su tiksliu reguliavimu.

### Techninis aprašymas

Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė	1/20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 2000 mm
Antgalių ilgis	200 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Kalibravimas	A1
Svoris	9,3 kg
Leistina paklaida	0,44 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	30 mm
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas

Produkto rūšis

Slankmatis dirbtuvėms

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo  
ribos 2000 mm

021000 2000