



Slankmatis, Matavimo diapazonas: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	415196 300
GTIN	4062406584245
Produktų klasė	42A

Aprašymas

Modelis:

Nonijaus skalė ir nuskaitymo paviršius, be akinimo, matinis ir chromuotas. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifautos. **Ilgos matavimo žiaunos, skirtos matuoti didelėms detalėms ir detalių** \emptyset . Su fiksavimo varžtu. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Svoris	0,44 kg
Kalibravimas	A1
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Vidinių matavimo žiaunų \emptyset	10 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Antgalių ilgis	90 mm
Leistina paklaida	0,05 mm
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai	taip
Matavimo prietaisai	analoginis

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300