


Garant UNILINE

**UNI Wall stacionarus, Tipas: M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955450 M
GTIN	4062406584597
Produktų klasė	9GC

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas lakštinis plienas, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. Stabili antracito grindų plokštė leidžia lengvai ją sumontuoti ir perkelti.

**Spalva:**

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016.

**Nekonfigūruojama.****Pastaba:**

Žymėjimo priedą rasite Nr. 955453. Nr. 955474 ženklavimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

**Techninis aprašymas**

Aukštis	1920 mm
Plotis	600 mm
Leistinoji apkrova	75 kg
Naudingas plotis	600 mm
Gylis	750 mm

Serija	Wall
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Produkto rūšis	Perforuotos sienelės stovas