

Garant UNI LINE

Ratukų rinkinys, skirtas UNI Line 4 dalių, Tipas: 1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955459 1
GTIN	4062406584702
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Ø 125 mm ratukai. Puikiai tinka, net jeigu pagrindas nelygus. Sriegių apsauga apsaugo nuo ratuko užsikirtimo. Optimalus veikimas dėl kokybiško rutulinio guolio. Su netepančiu poliuretano protektoriumi, minimalus pasipriešinimas riedėjimui ir tylus važiavimas. Keliamoji galia, tenkanti ratukui 200 kg. Maksimali keliamoji galia dėl 4 ratukų: 600 kg

Tiekimo sudėtis:

2 valdomi ratukai ir 2 ratukai su fiksatoriumi ratui ir sukamajam žiedui. Su tvirtinimo elementais.

Spalva:

Cinkuota, nekonfigūruojama.

Aukštis: 150 mm

Konstruktinis aukštis: 150 mm

Ratuko Ø: 125 mm

Kiekvieno keliamoji galia: 200 kg

Techninis aprašymas

Kiekvieno keliamoji galia	200 kg
Aukštis	150 mm
Konstruktinis aukštis	150 mm
Ratuko Ø	125 mm
Produkto rūšis	Rato

