


Garant UNILINE

UNI Wall su ratukais, Tipas: M**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955451 M
GTIN	4062406584719
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas lakštinis plienas, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. Stabili antracito grindų plokštė leidžia lengvai ją sumontuoti ir perkelti. Su 4 valdomais ratukais (Ø 125 mm), 2 iš jų su fiksatoriais.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016.

Nekonfigūruojama.**Pastaba:**

Žymėjimo priedą rasite Nr. 955453. Nr. 955474 ženklinimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

Techninis aprašymas

Plotis	600 mm
Aukštis	2067 mm
Serija	Wall
Ratuko Ø	125 mm

Naudingas plotis	600 mm
Gylis	750 mm
Leistinoji apkrova	75 kg
Svoris	69 kg
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Produkto rūšis	Perforuotos sienelės stovas

Priedai

Ratukų rinkinys, skirtas UNI Line 4 dalių Tipas 1	955459 1
UNI Wallstacionarus Tipas M	955450 M