


Garant UNILINE

**UNI Tower U forma su ratukais, Tipas: L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955462 L
GTIN	4062406584733
Produktų klasė	9GC

**Aprašymas****Modelis:**

Reprezentatyvi modulinė užsakymo sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagą ir greitai vizualizuoti informaciją. Lengvai konfigūruojama dėl plataus priedų asortimento ir suderinamumo su Easyfix sistema. Galima naudoti įvairioms užduotims ir konfigūracijoms, pvz.: 5S diegimui, pirmosios pagalbos medžiagų, valymo medžiagų, įrankių, informacijos teikimui ir kt. Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9x9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. Gerai matomas gamybos srityje dėl papildomų skirtingų spalvų elementų. Pasirenkamos, rakinamos durys užtikrina saugų sandėliavimą. Su 4 valdomais ratukais (Ø 125 mm), 2 iš jų su fiksatoriais.

U forma: 2 šoninės sienelės su galine sienele. Stalčių montavimas galimas tik pagal dydį M. Viename UNI Tower galima įrengti ne daugiau kaip 1 stalčių bloką.

**Spalva:**

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro spalva kombinuota su tamsiai pilka spalva RAL 7016. **Nekonfigūruojama.**

**Pastaba:**

Priedus, kaip pvz.: piktogramas, lentynas, stalčius, duris ir stumiamas rankenas, galite rasti Nr. 955474 – 955499.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	2070 mm
Svoris	96 kg
Leistinoji apkrova	150 kg
Naudingasis gylis	510 mm
Naudingas plotis	690 mm
Plotis	750 mm
Ratuko Ø	125 mm
Gylis	750 mm
Serija	Tower
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Reguliuojamas aukštis kas	37
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

---

## Priedai

Ratukų rinkinys, skirtas UNI Line 4 dalių Tipas 1	955459 1
UNI TowerU formos, stacionarus Tipas L	955460 L