


Garant UNILINE

UNI Tower H forma su ratukais, Tipas: M**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955463 M
GTIN	4062406584740
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Reprezentatyvi modulinė užsakymo sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagą ir greitai vizualizuoti informaciją. Lengvai konfigūruojama dėl plataus priedų asortimento ir suderinamumo su Easyfix sistema. Galima naudoti įvairioms užduotims ir konfigūracijoms, pvz.: 5S diegimui, pirmosios pagalbos medžiagų, valymo medžiagų, įrankių, informacijos teikimui ir kt. Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9x9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. Gerai matomas gamybos srityje dėl papildomų skirtingų spalvų elementų. Pasirenkamos, rakinamos durys užtikrina saugų sandėliavimą. Su 4 valdomais ratukais (Ø 125 mm), 2 iš jų su fiksatoriais. H forma: 2 šoninės sienelės su centriniu skersiniu skydeliu. Lentynos ir durys gali būti montuojamos priekyje ir gale. Stalčių montavimas negalimas.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro spalva kombinuota su tamsiai pilka spalva RAL 7016. **Nekonfigūruojama.**

Pastaba:

Priedus, kaip pvz.: piktogramas, lentynas, stalčius, duris ir stumiamas rankenas, galite rasti Nr. 955474 – 955499.

Techninis aprašymas

Gylis	750 mm
Svoris	89 kg
Ratuko Ø	125 mm
Serija	Tower
Aukštis	2070 mm
Naudingas plotis	540 mm
Naudingasis gylis	2 × 255 mm
Leistinoji apkrova	150 kg
Plotis	720 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Reguliuojamas aukštis kas	37
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

Priedai

Ratukų rinkinys, skirtas UNI Line 4 dalių Tipas 1	955459 1
UNI TowerH forma, stacionarus Tipas M	955461 M