

Garant GRIDLINE

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais, gylis 20G 2 atskiri ištraukiami elementai 6G, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

943104 1000

GTIN

4062406586027

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais 20×28G su **lengvai ištraukiamais elementais**, kurie yra su **atskiris fikساتoriais**, tokiu būdu galima atidaryti tik vieną elementą. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Ištraukiamų elementų rėmai perforuoti 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalios spintos yra paruoštos tvirtinti prie grindų arba sienos ir **jas būtina nedelsiant apsaugoti nuo virtimo**.

Rakinamos cilindrine spyna. Visi ištraukiami elementai yra uždaromi kartu.

Priedai pasirinktinai:

Vertikaliuose ištraukimo elementuose gali būti:
lentyna Nr. 943160, perforuota sienelė Nr. 943166, nuožulni lentyna Nr. 943162 ir Nr. 943163, Multifix bėgelis Nr. 943170.

Spalva:

Korpusas ir moduliai šviesiai pilki RAL 7035, priekinė sienelė antracito spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Svoris	70 kg
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia	175 kg
Ištraukiamų elementų skaičius	2
Aukštis	1000 mm
Gylis	700 mm
Plotis G	20
Plotis	500 mm
Gylis G	28
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
ComfortClose	ne
Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis	150 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	691 mm
Vertikalus ištraukiamas elementas	atskiras
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	37 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais