

Garant UNI LINE

**Lentyna, skirta U formai, Tipas: L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955481 L
GTIN	4062406586010
Produktų klasė	9GC

**Aprašymas****Modelis:**

Lentyna pagaminta iš lakštinio plieno, skirta UNI Tower. Lentynos apsaugotos nuo apvirtimo plastikiniais Easyfix kaiščiais.

**Tinka:**

UNI Tower; UNI Z-Tower.

**Spalva:**

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu. Nekonfigūruojama.**

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100 kg

Lentynos storis: 30 mm

Reguliuojamas aukštis kas: 37 mm

Aukštis: 30 mm

Plotis: 690 mm

Gylis: 478 mm

**Techninis aprašymas**

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Aukštis	30 mm
Plotis	690 mm
Lentynos storis	30 mm
Gylis	478 mm
Reguliuojamas aukštis kas	37 mm
Produkto rūšis	Lentyna

