

Garant UNI LINE

Lentyna, skirta U formai, Tipas: M**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955481 M
GTIN	4062406586003
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Lentyna pagaminta iš lakštinio plieno, skirta UNI Tower. Lentynos apsaugotos nuo apvirtimo plastikiniiais Easyfix kaiščiais.

Tinka:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu. Nekonfigūruojama.**

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100 kg

Lentynos storis: 30 mm

Reguliuojamas aukštis kas: 37 mm

Aukštis: 30 mm

Plotis: 540 mm

Gylis: 478 mm

Techninis aprašymas

Plotis	540 mm
Gylis	478 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Aukštis	30 mm
Lentynos storis	30 mm
Reguliuojamas aukštis kas	37 mm
Produkto rūšis	Lentyna

