

Garant UNI LINE

Lentyna, skirta H formai, Tipas: L**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955482 L
GTIN	4062406586058
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Lentyna pagaminta iš lakštinio plieno, skirta UNI Tower. Lentynos apsaugotos nuo apvirtimo plastikiniiais Easyfix kaiščiais.

Tinka:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu. Nekonfigūruojama.**

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100 kg

Lentynos storis: 30 mm

Reguliuojamas aukštis kas: 37 mm

Aukštis: 30 mm

Plotis: 690 mm

Gylis: 227 mm

Techninis aprašymas

Gylis	227 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Reguliuojamas aukštis kas	37 mm
Aukštis	30 mm
Plotis	690 mm
Lentynos storis	30 mm
Produkto rūšis	Lentyna

