

Garant UNILINE

**Durys pusės aukščio, sumontuotos apačioje, Tipas: L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955491 L
GTIN	4062406586140
Produktų klasė	9GC

**Aprašymas****Modelis:**

Durys, skirtos UNI Tower iš lakštinio plieno, iš vidaus pastiprintos ir rakinamos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna.

**Tinka:**

U formos UNI Tower, galima montuoti tik apatinėje pusėje.

**Tiekimo sudėtis:**

Į dešinę atsidarančios durys su skersiniu elementu, durų vyriai ir durų skyriaus dangtis.

**Spalva:**

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos milteliniu būdu. Nekonfigūruojama.**

**Techninis aprašymas**

Aukštis	794 mm
Plotis	684 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Varstomos durys

