

Garant GRIDLINE

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais, gylis 30G 2 ištraukimo elementai 6G, 1 ištraukimo elementas 12G, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	943115 1000
GTIN	4062406586195
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais 30×28G su **lengvai ištraukiamais elementais**, kurie yra su **atskirais fiksatoriais**, tokiu būdu galima atidaryti tik vieną elementą. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Ištraukiamų elementų rėmai perforuoti 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalios spintos yra paruoštos tvirtinti prie grindų arba sienos ir **jas būtina nedelsiant apsaugoti nuo virtimo**.

Rakinamos cilindrine spyna. Visi ištraukiami elementai yra uždaromi kartu.

Vertikalios ištraukimo elemento naudingasis plotis 6G prailginimas 150 mm; vertikaliai ištraukiamų elementų naudingasis plotis 12G, ištraukimo elementas 300 mm.

6G ištraukimo elemento keliamoji galia – 175 kg; 12G ištraukimo elemento keliamoji galia – 350 kg.

Priedai pasirinktinai:

Vertikaliuose ištraukimo elementuose gali būti:
lentyna Nr. 943160, perforuota sienelė Nr. 943166, nuožulni lentyna Nr. 943162 ir Nr. 943163, Multifix bėgelis Nr. 943170.

Spalva:

Korpusas ir moduliai šviesiai pilki RAL 7035, priekinė sienelė antracito spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Plotis G	30
Plotis	750 mm
Aukštis	1000 mm
Gylis	700 mm
Gylis G	28
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	691 mm
Vertikalus ištraukiamas elementas	atskiras
Svoris	107 kg
ComfortClose	ne
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Ištraukiamų elementų skaičius	3
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	37 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais