

Garant UNILINE

UNI Tower U forma su ratukais, Tipas: M**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955465 M
GTIN	4062406586218
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Reprezentatyvi modulinė sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagas ir greitai surasti reikiamus įrankius. Lengvai konfigūruojama dėl plataus priedų asortimento ir suderinamumo su Easyfix sistema.

Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. U forma: 2 šoninės sienelės su galine sienele. Galima montuoti stalčius ir duris.

Tiekimo sudėtis:

UNI Tower Nr. 955462 dyd. M; 2 lentynos Nr. 955481 dyd. M; antgalis Nr. 955475 dyd. GREY; stūmimo rankena Nr. 955496 dyd. 1.

Su 4 valdomais ratukais Ø 125 mm, 2 iš jų su fiksatoriais.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016.

Nekonfigūruojama.**Pastaba:**

Priedus, kaip pvz.: piktogramas, lentynas, stalčius, duris ir stumiamas rankenas, galite rasti Nr. 955474 – 955499.

Techninis aprašymas

Leistinoji apkrova	150 kg
Aukštis	2290 mm
Naudingas plotis	540 mm
Svoris	105 kg
Ratuko Ø	125 mm
Plotis	720 mm
Gylis	750 mm
Naudingasis gylis	510 mm
Serija	Tower
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Reguliuojamas aukštis kas	37
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

Priedai

UNI Line stūmimo rankena Tipas 1	955496 1
UNI TowerU forma su ratukais Tipas M	955462 M
Antgalis, skirtas UNI Tower M Tipas GREY	955475 GREY
Ratukų rinkinys, skirtas UNI Line 4 dalių Tipas 1	955459 1
UNI TowerU formos, stacionarus Tipas M	955460 M