

**Garant****Freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM, Tipas: A0616****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540220 A0616
GTIN	4062406584764
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

**Naujoviškos formos dantų geometrija** užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę rupiojo ar glotniojo apdirbimo metu.

- **Nuimamas didelis medžiagos kiekis.**
- **Tolygus veikimas.**
- **Maža terminė apkrova, ilgesnis veikimas, geresnis drožlių pasišalinimas.**
- **Galima universaliai naudoti apdirbant plieną, INOX, aliuminį.**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, įvairioms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Pastaba:**

Medžiagos su prastu šiluminiu laidumu: Sumažinkite sūkių skaičių, kad išvengtumėte mėlynos spalvos nuospaudų ir tepimo.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	50 mm
Galvos Ø	6 mm
Koto Ø	6 mm

Dantų smulkumas	vidutinio grubumo
Forma	Cilindras be galinių dantų
Dantų forma	Kintamas žingsnis
Galvutės ilgis	16 mm
Serija	GARANT Master Uni
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		