

**Garant****Freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM, Tipas: F1225****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 540220 F1225  |
| GTIN             | 4062406586539 |
| Produktų klasė   | 51D           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Naujoviškos formos dantų geometrija** užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę rupiojo ar glotniojo apdirbimo metu.

- **Nuimamas didelis medžiagos kiekis.**
- **Tolygus veikimas.**
- **Maža terminė apkrova, ilgesnis veikimas, geresnis drožlių pasišalinimas.**
- **Galima universaliai naudoti apdirbant plieną, INOX, aliuminį.**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, įvairioms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Pastaba:**

Medžiagos su prastu šiluminiu laidumu: Sumažinkite sūkių skaičių, kad išvengtumėte mėlynos spalvos nuospaudų ir tepimo.

**Techninis aprašymas**

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Forma         | Užapvalintos elipsės formos |
| Galvos Ø      | 12 mm                       |
| Bendras ilgis | 65 mm                       |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Koto Ø          | 6 mm              |
| Dantų forma     | Kintamas žingsnis |
| Dantų smulkumas | vidutinio grubumo |
| Galvutės ilgis  | 25 mm             |
| Serija          | GARANT Master Uni |
| Ašmenys         | HM                |
| Produkto rūšis  | Freza             |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | tinka         |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka         |                |           |
| Uni                             | tinka         |                |           |