

Garant GRIDLINE

Perforuota sienelė spintai vertikaliomis lentynomis, Tinka, kai vertikalios spintos aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	943166 1000
GTIN	4062406586294
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Perforuota sienelė su 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm. Kabinti iš vienos pusės kablius ir laikiklius bei perforuotų sienelių priedus, juos rasite 95-ajame skyriuje. Įskaitant Easyfix plastikinius kaiščius (6 vnt. 1000 dydžiui, 8 vnt. – 2000 dydžiui).

Tinka:

Pilnai užpildo spintos Nr. 943102 – 943115 dyd. 1000 ištraukiamą elementą.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Aukštis	691 mm
Svoris	4,7 kg
Naudingas plotis	600 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm

Spalvos pasirinkimas

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto rūšis

Perforuota sienelė