

## Kalibravimas Mikrometras be etalono, Maksimalios matavimo ribos: 300mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	022000 300
GTIN	2050002055773
Produktų klasė	49X

### Aprašymas

#### Modelis:

Kalibravimas yra būtina kokybės užtikrinimo dalis. Kompromisai šioje srityje gali brangiai kainuoti: Daugeliu atvejų atsakomybė už gaminius su defektais tenka gamintojui. Su mumis, kaip matavimo ir bandymo įrankių kalibravimo partneriu, galite būti tikri: Mes pasirūpinsime viso proceso eiga, saugiu transportavimu ir standartiniu kalibravimu bei pakartotiniu kalibravimu. Žinoma, mes atsižvelgiame į visus Jūsų įmonės reglamentus ir normas. Nuo 2021 m. rugpjūčio mes pasiūlysiame maksimalų tikslumą ir aukščiausią kokybę visiškai naujoje kalibravimo laboratorijoje Niurnberge. Mums pavyko įtraukti pasaulyje pirmaujančią kalibravimo paslaugų teikėją - įmonę Trescal. GAMYKLINIO (ISO) KALIBRAVIMO PAŽYMĖJIMAS Gamykliniai kalibravimo sertifikatai yra ekonomiškai alternatyva DAkkS kalibravimo sertifikatams. Skirtingai nuo DAkkS kalibravimo, gamyklinį kalibravimą galima atsekti tik pagal gamyklinį, o ne pagal nacionalinį standartą. Todėl ne visi vartotojai pripažįsta gamyklinį kalibravimą tarptautiniu mastu. Visose Trescal laboratorijose laikomasi DIN EN ISO / IEC 17025 standarto. Tai užtikrina kalibravimo ir mėginių atsekamumą. Trescal gamykliniam kalibravimui taikomi tie patys standartai kaip ir DAkkS kalibravimui.

#### Privalumai:

Nebrangus Greita Užtikrinamas ir nacionalinių standartų laikymasis

#### Rekomendacija:

Ekspertų patarimai ir reguliarus kalibravimas gali pailginti patikros įrangos tarnavimo laiką ir apsaugoti kontrolines priemones nuo pažeidimų ir per didelio nusidėvėjimo. Svarbi papildoma paslauga: Išsamūs darbuotojų mokymai, kaip naudoti matavimo ir patikros įrangą.

#### Pastaba:

Kalibravimo paslaugą galima užsisakyti tik perkant mūsų produktus. Kokia kalibravimo paslauga kuriam produktui siūloma, nurodoma prie kiekvieno kalibruojamo produkto. Mikrometro su etalonu kalibravimui naudokite kalibrą B2 Nr. 022040 arba 022050.

---

## Techninis aprašymas

maksimalios matavimo ribos	300 mm
Kalibravimas	B1