



Skaitmeninis bazinio prietaiso kalibrinis kamštis WMCD MultiCheck skaitmenin., Sriegiui M: 2-10



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486511 2-10 |
| GTIN | 4046122634446 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis MultiCheck Digital įtaisas su keičiamais matavimo antgaliais, matavimo įvare ir apsaugine įvare, skirtas tikrinti matavimo tikslumą ir matuoti sriegio gylį. Matavimo gylis iki $4 \times D$, maks. 80 mm.

Privalumai:

Įvairių dydžių sriegių testavimas vienu baziniu įrenginiu. Sriegių tikslumo ir sriegių gylio patikra tuo pačiu darbo proceso metu. Sutaupoma laiko kontrolės ciklui iki 50%. Lengvas susidėvėjusių kalibravimo kamščių pakeitimas.

Tinka:

Sriegio dyd.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Tiekimo sudėtis:

Bazinis skaitmeninis prietaisas WMCD MultiCheck su baterija CR2032.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------|------------------------------|
| Kalibravimas | Kainos reikia teirautis |
| Serija | Multi-Check sriegių kalibras |
| Įkraunamas | ne |
| Maitinimas | Baterijos |
| Padalos vertė | 0,01 mm |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Baterijos tipas | Tabletės formos baterija |
| Tarptautinis dydis | CR2032 |
| Nominalioji įtampa | 3 V |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Baterijų kiekis | 1 |
| Svoris | 250 g |
| Ilgis (surinkti) | 233 mm |
| Ilgis | 181 mm |
| Skersmuo | 28 mm |
| Produkto rūšis | Kalibrinis kamštis |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Montavimo raktas, skirtas MultiCheck skaitmenin. Sriegiams 2-20 | 486513 2-20 |
|---|-------------|