

Garant

Frezų rinkinys 8 vnt., GARANT Master Uni vidutinio rupumo, HM, Frezų skaičius: 8

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	541410 8
GTIN	4062406587086
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Standartinių formų HM frezų rinkinys Multi Cut.

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę rupiojo ar glotniojo apdirbimo metu.

- **Nuimamas didelis kiekis medžiagos.**
- **Tolygus veikimas.**
- **Maža šiluminė apkrova, ilgesnis veikimas, geresnis drožlių pasišalinimas.**
- **Galima universaliai naudoti apdirbant plieną, INOX, aliuminį.**

KotoØ 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 vnt. Nr. 540220 dyd. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Pastaba:

Medžiagos, kurių šilumos laidumas prastas; sūkių skaičių reikia sumažinti, kad freza neperkaistų ir nesusiteptų.

Techninis aprašymas

Serija	GARANT Master Uni
Ašmenys	HM
Koto Ø	6 mm
Frezų skaičius	8
Produkto rūšis	Freza

Priedai

FrezaGARANT Master Uni – vidutinė Tipas G0618	540220 G0618
FrezaGARANT Master Uni – vidutinė Tipas D0605	540220 D0605
FrezaGARANT Master Uni – vidutinė Tipas M1020	540220 M1020
FrezaGARANT Master Uni – vidutinė Tipas D1009	540220 D1009
FrezaGARANT Master Uni – vidutinė Tipas A1020	540220 A1020
FrezaGARANT Master Uni – vidutinė Tipas C1020	540220 C1020
FrezaGARANT Master Uni – vidutinė Tipas C0616	540220 C0616
FrezaGARANT Master Uni – vidutinė Tipas A0616	540220 A0616