



Keičiamas sriegių šablonas, skirtas MultiCheck skaitmenin., Sriegis: M5



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486514 M5 |
| GTIN | 4046122634309 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Tinka:

Bazinis prietaisas 486511 dyd. 2-10, matavimo įvorė Nr. 486512 dyd. 2-10 ir apsauginė įvorė Nr. 486515 dyd., M2 iki M10.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Sriegis | M5 |
| Norma | DIN 13 |
| Sriegio tipas | M |
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Sriegio žingsnis | 0,8 mm |
| Kalibravimas | Kainos reikia teirautis |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Produkto rūšis | Sriegių kalibrinis kamštis |

