



Nepraeinantysis kalibrinis kamštis, skirtas MultiCheck skaitmenin., Sriegis: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486516 M6
GTIN	4046122621224
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Tinka:

Bazinis prietaisas 486511 dyd. 2-10, matavimo įvorė Nr. 486512 dyd. 2-10 ir apsauginė įvorė Nr. 486515 dyd., M2 iki M10.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegio tipas	M
Sriegis	M6
Norma	DIN 13
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis

Paslaugos

028500 60

KalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis
arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm

DAkKS kalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis
praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm

028540 90