



Nepraeinantysis kalibrinis kamštis, skirtas MultiCheck skaitmenin., Sriegis: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486516 M10
GTIN	4046122621101
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Tinka:

Bazinis prietaisas 486511 dyd. 2-10, matavimo įvorė Nr. 486512 dyd. 2-10 ir apsauginė įvorė Nr. 486515 dyd., M2 iki M10.

Techninis aprašymas

Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Norma	DIN 13
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegis	M10
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis

Paslaugos

028500 60

KalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis
arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm

DAkKS kalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis
praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm

028540 90