



## Nepraeinantysis kalibrinis kamštis, skirtas MultiCheck skaitmenin., Sriegis: M20



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486516 M20
GTIN	4046122621187
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Tinka:

Bazinis prietaisas 486511 dyd. 12-20, matavimo įvorė Nr. 486512 dyd. 12-20 ir apsauginė įvorė Nr. 486515 dyd., M12 iki M20.

### Techninis aprašymas

Sriegio tipas	M
Norma	DIN 13
Sriegis	M20
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis

### Paslaugos

028500 60

KalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis  
arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm

DAkKS kalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis  
praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm

028540 90