

Garant**Liečiamasis antgalis, kūgio formos Ø 3,5 mm, Tipas: 2/60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	499273 2/60
GTIN	4062406587109
Produktų klasė	41M

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo antgaliai iš kietmetalio naudojami apdirbant deimantą (standartas. dyd. 2/60)
Matavimo antgalis šiurkščio matavimui, skirtas kontūro matavimo prietaisui CM1.

Tinka:

Liečiamojo antgalio laikiklis Nr. 499260 dyd. 3,5.

Priedai pasirinktinai:

Kišeninės svarstyklės Nr. 479446 dyd. 150 liečiamojo antgalio matavimui.

Liestuko spindulys: 2 µm

Liestuko viršūnės kampas: 60 laipsniai

Ilgis: 33 mm

Techninis aprašymas

Liestuko spindulys	2 µm
Ilgis	33 mm
Liestuko viršūnės kampas	60 laipsniai
Produkto rūšis	Antgaliai

