

Garant**Liečiamasis antgalis, kūgio formos Ø 1,0 mm, Tipas: 2/90****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	499275 2/90
GTIN	4062406587147
Produktų klasė	41M

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo antgaliai iš kietmetalio naudojami apdirbant deimantą (standartas. dyd. 2/60)
Matavimo antgalis šiurkščio matavimui, skirtas kontūro matavimo prietaisui CM1.

Tinka:

Liečiamojo antgalio laikiklis Nr. 499260 dyd. 1.

Priedai pasirinktinai:

Kišeninės svarstyklės Nr. 479446 dyd. 150 liečiamojo antgalio matavimui.

Liestuko spindulys: 2 µm

Liestuko viršūnės kampas: 90 laipsniai

Ilgis: 3 mm

Techninis aprašymas

Liestuko spindulys	2 µm
Ilgis	3 mm
Liestuko viršūnės kampas	90 laipsniai
Produkto rūšis	Antgaliai

