



## Frezų rinkinys 5 vnt., Z4 – glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Frezų skaičius: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	541470 5
GTIN	4027497473762
Produktų klasė	56L

### Aprašymas

#### Modelis:

Populiariausių formų ir dydžių rinktinių frezų rinkiniai.

KotoØ 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

#### Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 vnt. Nr. 540560 dyd. A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

### Techninis aprašymas

Serija	Dantų forma Z4
Ašmenys	HM TiAlN

Danga	TiAlN
Koto Ø	6 mm
Frezų skaičius	5
Produkto rūšis	Freza

## Priedai

Dengta frezaZ4 – glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis Tipas C1020	540560 C1020
Dengta frezaZ4 – glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis Tipas M1020	540560 M1020
Dengta frezaZ4 – glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis Tipas A1020	540560 A1020
Dengta frezaZ4 – glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis Tipas F1020	540560 F1020
Dengta frezaZ4 – glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis Tipas D1009	540560 D1009