

Garant GRIDLINE

Valymo priemonių spinta Plotis 30G su tvirtomis skardinėmis varstomomis durimis, Aukštis mm / tipas: 2000-3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	987030 2000-3
GTIN	4062406588526
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Universalinė spinta valymo reikmenims, prietaisams ir drabužiams laikyti. Cinkuotas lentynas galima kabinti kas 25 mm. Varstomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene stūmimo rankeną su **cilindrine kaištine rankena**. Niveliavimo cokolis su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Lentynos keliamoji galia – 25 kg. Skirstymo korpuse yra 9×9 mm kiaurymės kas 37 mm, **kad būtų galima tvirtinti GARANT easyFix kablius ir laikiklius** (95-ajame skyriuje).

Tiekimo sudėtis:

Praktiškas padalinimas su 4 lentynomis, plotis 13G. Tiekiami GARANT easyFix kabliai ir laikikliai.

Tiekimo sudėtis:

GARANT easyFix kablys Nr. 955505 dyd. 50: 5

GARANT easyFix kablys Nr. 955605 dyd. 60: 2

GARANT easyFix kablys Nr. 955665; dyd. 18–26: 2

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Valymo reikmenų laikymo spintos pagal dydį tinka prie visų GridLine spintų, kurių gylis 20G, ir gali būti įvairiai su jomis kombinuojamos. Kitus priedus ir lentynas rasite 94 skyriuje.

Techninis aprašymas

Plotis G	30
Svoris	78 kg
Naud. aukštis	1840 mm
Gylis	500 mm
Gylis G	20
Aukštis	2000 mm
Plotis	750 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Valymo priemonių spinta

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/987030-2000-3>