

Garant GRIDLINE

Valymo priemonių spinta Plotis 30G su tvirtomis skardinėmis varstomomis durimis, Aukštis mm / tipas: 2000-2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	987030 2000-2
GTIN	4062406588519
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Universalios spinta valymo priemonėms, prietaisams ir drabužiams laikyti. Cinkuotas lentynas galima kabinti kas 25 mm. Varstomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su **cilindrine kaištine rankena**. Niveliavimo cokolis su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Lentynos keliamoji galia – 25 kg. Skirstymo korpuse yra 9×9 mm kiaurymės kas 37 mm, **kad būtų galima tvirtinti Easyfix kablius ir laikiklius** (95-ajame skyriuje).

Tiekimo sudėtis:

Praktiškas padalijimas su 4 lentynomis, plotis 13G. Papildoma lentyna, plotis 13G, su drabužių kabinimo juosta (su 3 kabliukais).

Tiekimo sudėtis:

Kablių drabužiams juosta Nr. 940610: 1

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Valymo priemonių laikymo spinta pagal dydį tinka prie visų GridLine spintų, kurių gylis 20G, ir gali būti įvairiai su jomis kombinuojamos. Kitus priedus ir lentynas rasite 94 skyriuje.

Techninis aprašymas

Gylis G	20
Aukštis	2000 mm
Gylis	500 mm
Plotis G	30
Naud. aukštis	1840 mm
Svoris	104 kg
Plotis	750 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Valymo priemonių spinta

Priedai

Drabužių kabliukų juosta Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940610 30
---	-----------