

Garant GRIDLINE

## Valymo priemonių spinta Plotis 40G su tvirtomis skardinėmis varstomomis durimis, Aukštis mm / tipas: 2000-4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	987031 2000-4
GTIN	4062406588533
Produktų klasė	9GI

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalios spinta valymo priemonėms, prietaisams ir drabužiams laikyti. Cinkuotas lentynas galima kabinti kas 25 mm. Varstomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su **cilindrine kaištine rankena**. Niveliavimo cokolis su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Lentynos keliamoji galia – 25 kg. Skirstymo korpuse yra 9×9 mm kiaurymės kas 37 mm, **kad būtų galima tvirtinti Easyfix kablius ir laikiklius** (95-ajame skyriuje).

#### Tiekimo sudėtis:

Praktiški skirtukai su 3 lentynomis, plotis 20G. Papildoma perforuota sienelė vidinėje spintos sienoje. Tiekiami Easyfix kabliai ir laikikliai.

#### Tiekimo sudėtis:

Easyfix kablys Nr. 955505 dyd. 50: 5  
Easyfix kablys Nr. 955605 dyd. 60: 2  
Easyfix kablys Nr. 9554665; dyd. 18–26: 2

#### Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

#### Pastaba:

Valymo priemonių laikymo spintos pagal dydį tinka prie sisteminių spintų Nr. 940001 – 940907 ir gali būti įvairiai su jomis kombinuojamos. Kitus priedus ir lentynas rasite 94 skyriuje.

## Techninis aprašymas

Gylis G	20
Plotis G	40
Plotis	1000 mm
Naud. aukštis	1840 mm
Gylis	500 mm
Svoris	109 kg
Aukštis	2000 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Valymo priemonių spinta

## Priedai

Easyfix vamzdžių laikiklis Vidinis Ø 60 mm	955605 60
Easyfix įrankių laikiklis 45° Naudingasis gylis 50 mm	955505 50
Easyfix lankstus įrankių fiksatorius Gnybto Ø 18-26 mm	955665 18-26