

Garant GRIDLINE

Valymo priemonių spinta Plotis 40G su tvirtomis skardinėmis varstomomis durimis, Aukštis mm / tipas: 2000-5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	987031 2000-5
GTIN	4062406588540
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Universalios spinta valymo prietaisams ir drabužiams laikyti. Cinkuotas lentynas galima kabinti kas 25 mm. Varstomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su **cilindrine kaištine rankena**. Niveliavimo cokolis su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Lentynos keliamoji galia – 25 kg. Skirstymo korpuse yra 9×9 mm kiaurymės kas 37 mm, **kad būtų galima tvirtinti Easyfix kablius ir laikiklius** (95-ajame skyriuje).

Tiekimo sudėtis:

Praktiškas padalinimas su 3 lentynomis, plotis 20G. Ištraukiama perforuota sienelė. Papildoma perforuota sienelė vidinėje spintos sienoje. Tiekiami Easyfix kabliai ir laikikliai.

Tiekimo sudėtis:

Easyfix kablys Nr. 955505 dyd. 50: 5
Easyfix kablys Nr. 955605 dyd. 60: 2
Easyfix kablys Nr. 9554665; dyd. 18–26: 2

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Valymo priemonių laikymo spintos pagal dydį tinka prie sisteminių spintų Nr. 940001 – 940907 ir gali būti įvairiai su jomis kombinuojamos. Kitus priedus ir lentynas rasite 94 skyriuje.

Techninis aprašymas

Aukštis	2000 mm
Plotis	1000 mm
Gylis G	20
Plotis G	40
Gylis	500 mm
Svoris	111 kg
Naud. aukštis	1840 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Valymo priemonių spinta

Priedai

Easyfix lankstus įrankių fiksatorius Gnybto Ø 18-26 mm	955665 18-26
Easyfix vamzdžių laikiklis Vidinis Ø 60 mm	955605 60
Easyfix įrankių laikiklis 45° Naudingasis gylis 50 mm	955505 50