

Garant
VHM toroidinė freza, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 2/0,5 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	206140 2/0,5
GTIN	4045197123398
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 3 mm

Pjovimo briaunos spindulys R_1 : 0,5 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 8 mm

Sužeminto koto Ø D_1 : 1,8 mm

Bendras ilgis L: 38 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	2
Sužeminto koto Ø D_1	1,8 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,011 mm
L_2	20 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	0,5 mm
Pastūma f_z plieno frezavimui < 900 N/mm ²	0,013 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	2 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	8 mm

Koto $\varnothing D_s$	3 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	3 mm
Bendras ilgis L	38 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,05 \times D$, kai frezuojama kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,2 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza