


Garant UNILINE

UNI Tower H asimetrinė forma stacionarus, Tipas: L**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	987104 L
GTIN	4062406587888
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Reprezentatyvi modulinė sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagas ir greitai surasti reikiamus įrankius.

Asimetrišką UNI Tower H formą galima įrengti **iš abiejų pusių**. Apatiniame skyriuje galima pastatyti 2 antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius Nr. 987110 dyd. 45. Mažesnis skyrius tinka valymo priemonėms ir prietaisams laikyti.

Lengvai konfigūruojama dėl plataus priedų asortimento ir suderinamumo su Easyfix sistema. Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. Greitam atvaizdavimui naudojamas antracito spalvos tvirtinimas su valymo piktograma. Pasirenkamos, rakinamos durys užtikrina saugų sandėliavimą. Durų negalima derinti su popieriaus ritinėlių laikikliu.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabras kombinuotas su antracito spalva RAL 7016.

Nekonfigūruojama.**Pastaba:**

Priedus, pvz.: piktogramas, lentynas, stalčius ir duris galite rasti Nr. 955474 – 955499.

Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Aukštis: 1920 mm

Plotis: 750 mm

Gylis: 750 mm

Naudingas plotis: 690 mm
Naudingasis gylis: 180/ 330 mm
Svoris: 92 kg

Techninis aprašymas

Plotis	750 mm
Naudingasis gylis	180/ 330 mm
Aukštis	1920 mm
Serija	Tower
Svoris	92 kg
Naudingas plotis	690 mm
Gylis	750 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Produkto rūšis	Valymo reikmenų spinta