


Garant UNILINE

H formos CLEANING Tower stacionarus, Tipas: L**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	987102 L
GTIN	4062406588915
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Modulinis valymo kūgis, skirtas tiesioginiam priėjimui prie valymo prietaisų. Asimetrišką VALYMO bokšto H formą galima įrengti **iš abiejų pusių**. Apatiniame skyriuje galima pastatyti net 4 antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius Nr. 987125 dyd. 25. Mažesnis skyrius tinka valymo priemonėms ir prietaisams laikyti.

Lengvai konfigūruojama dėl plataus priedų asortimento ir suderinamumo su Easyfix sistema.

Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9x9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. Greitam atvaizdavimui naudojamas antracito spalvos tvirtinimas su valymo piktograma. Pasirenkamos, rakinamos L dyd. durys užtikrina saugų sandėliavimą. Durų negalima derinti su popieriaus ritinėlių laikikliu.

Tiekimo sudėtis:

CLEANING Tower H forma, asimetriška; antgalis Nr. 955476 dyd. L

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016.

Nekonfigūruojama.**Techninis aprašymas**

Leistinoji apkrova	150 kg
--------------------	--------

Plotis	750 mm
Gylis	750 mm
Svoris	96 kg
Naudingas plotis	690 mm
Aukštis	2140 mm
Naudingasis gylis	180/ 330 mm
Serija	Cleaning Tower
Hoffmann perforuota sienele	9x9
Produkto rūšis	Valymo reikmenų spinta

Priedai

Antgalis, skirtas UNI Tower L Tipas GREY	955476 GREY
UNI Line piktograma Tipas CLEANING	955474 CLEANING