


Garant UNILINE

H formos CLEANING Tower su ratukais, Tipas: L**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	987103 L
GTIN	4062406588922
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Modulinis valymo kūgis, skirtas tiesioginiam priėjimui prie valymo prietaisų. Asimetrišką VALYMO bokšto H formą galima įrengti **iš abiejų pusių**. Apatiniame skyriuje galima pastatyti net 4 antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius Nr. 987125 dyd. 25. Mažesnis skyrius tinka valymo priemonėms ir prietaisams laikyti.

Lengvai konfigūruojama dėl plataus priedų asortimento ir suderinamumo su Easyfix sistema.

Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9x9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. Greitam atvaizdavimui naudojamas antracito spalvos tvirtinimas su valymo piktograma. Pasirenkamos, rakinamos L dyd. durys užtikrina saugų sandėliavimą. Durų negalima derinti su popieriaus ritinėlių laikikliu.

Tiekimo sudėtis:

CLEANING Tower H forma, asimetriška; antgalis Nr. 955476 dyd. L; 2 stūmimo rankenos Nr. 955496 dyd. 1.

Su 4 valdomais ratukais (Ø 125 mm), 2 iš jų su fiksatoriais.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016.

Nekonfigūruojama.

Techninis aprašymas

Naudingasis gylis	180/ 330 mm
Aukštis	2290 mm
Leistinoji apkrova	150 kg
Serija	CLEANING Tower UNI Line
Plotis	750 mm
Naudingas plotis	690 mm
Ratuko Ø	125 mm
Svoris	96 kg
Gylis	750 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Produkto rūšis	Valymo reikmenų spinta

Priedai

Antgalis, skirtas UNI Tower L Tipas GREY	955476 GREY
Ratukų rinkinys, skirtas UNI Line 4 dalių Tipas 1	955459 1
H formos CLEANING Towerstacionarus Tipas L	987102 L
UNI Line stūmimo rankena Tipas 1	955496 1
UNI Line piktograma Tipas CLEANING	955474 CLEANING