



CarryMore-Trolley, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	693652 1
GTIN	5733439146425
Produktų klasė	64B

Aprašymas

Modelis:

- Naudojant CarryMore-Trolley galima paprastai transportuoti įvairius CarryMore laikančius rėmus.
- Didelė, praktiška ir ergonomiška rankena.
- Dideli ratukai (Ø 25 cm) – todėl gerai tinka laiptams.
- Laikymo plokštę galima sulankstyti ir pritvirtinti vertikaliaje padėtyje, naudojant magnetus, siekiant sumažinti vietos transporto priemonėje sąnaudas.
- Jungiamoji mova CarryMore tvirtinimui prie vežimėlio. Galima nustatyti įvairius aukščius, atsižvelgiant į tai, kiek CarryMore transportuojama.
- Papildoma darbo vieta CarryMore, skirta įdėti 1 CarryLite 4 × 8
- CarryMore vežimėlyje gali tilpti iki 4 CarryMore 55 arba 3 CarryMore 80.

Medžiaga (Trolley): Aliuminio

ratuko Ø: 250 mm

ratuko plotis: 50 mm

Aukštis: 1100 mm

Plotis: 400 mm

Ratuko Ø: 250 mm

Leistinoji apkrova: 80 kg

Svoris: 11,6 kg

Techninis aprašymas

Plotis	400 mm
Svoris	11,6 kg
Aukštis	1100 mm
Leistinoji apkrova	80 kg
Ratuko Ø	250 mm
Produkto rūšis	Transportavimo vežimėlis