



Kietlydinio smūginių grąžtų rinkinys MX4, Grąžto Ø: 5-12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

789061 5-12

GTIN

4058546348199

Produktų klasė

76G

Aprašymas

Modelis:

Kvadratinio skerspjuvio gręžimo galvutė. 4 pjovimo briaunos padidina gręžimo greitį. Dvigubai patvaresnis nei modelis su 2 pjovimo briaunomis. 4 platūs sraigtiniai grioveliai. Plastikinėje dėžutėje.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – su maksimaliu patogumu. Labai žemas radialinis mušimas, puikiai tinka apskritoms skylėms. **4 sraigtiniais grioveliais** greitai pašalinamos gręžimo dulės, mažas vibravimas ir didelis patvarumas. Nevarginantis darbas ir sumažintos apkrovos prietaisui.

Turinys:

Smūginis grąžtas Nr. 789050: po 1 vnt.

dyd. 5; 8; 6, ilgis 110 mm:

dyd. 6; 8; 8; 10; 12 ilgis 160 mm

Techninis aprašymas

Grąžto Ø

5 - 12 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z

4

Pakuotė	Plastikinė dėžutė
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

Priedai

Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 6X160 mm	789050 6X160
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 12X160 mm	789050 12X160
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 6X110 mm	789050 6X110
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 5X110 mm	789050 5X110
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 8X160 mm	789050 8X160
Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus Ø × visas ilgis 10X160 mm	789050 10X160