

**3M** Scotch-Brite™**Bristle-Brush, C tipo, Ø 25 mm Rinkinys 24 dalių, koto Ø 3 mm, RB-ZB,  
Grūdėtumas: 50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573545 50
GTIN	50048011276118
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Specialaus valymo diskai – tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdėliais, **ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.**

**Radialinis** Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).

Įtvaras (**koto Ø 3 mm**) nuimamas. Segmentus galima sujungti ir pasiekti norimą šepetio plotį. Su lenkais šeriais (C tipo), skirtas **profiliuotų paviršių apdirbimui.**

**Paskirtis:**

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.

Skirtas tiesiniams šlifavimams arba lankstiems velenams be papildomų priedų.

**Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus.** Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.

**Tiekimo sudėtis:**

24 atskiri segmentai (apie 1,6 mm pločio) **su įtvaru**, koto Ø 3 mm.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	35000 min <sup>-1</sup>
Šepetio Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Spalva	žalia
Grūdėtumas	50
Šepetio plotis	1,6 - 10 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	RB-ZB

Gamintojo pavadinimas	RB-ZB
Produkto rūšis	Apvalus šepetys