



## Dildžių rinkinys su 2K rankena, 6 vnt., suvyniojamame dėkle Metalas/mediena, įkartos dydis 2, Ilgis be antgalio: 250mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

517417 250

GTIN

4009215192285

Produktų klasė

56B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

Siekiant apsaugoti dildes, jų rinkiniai sudedami į **tvirtus suvyniojamus nailono dėklus**.

Apsaugotos dildės neužsiteršia, nepažeidžiamos jų įkartos, o tai užtikrina pastovią aukštą darbo kokybę, lygius paviršius ir didesnę patvarumą.

**Nr. 2** = pusiau glotni.

Su ergonomiška 2 komponentų plastikinėmis rankenomis.

#### Paskirtis:

**Aukštos kokybės dildė** naudojimui dirbtuvėse, naši ir patvari.

#### Tiekimo sudėtis:

**6 dalių** dildžių rinkinys su viena **plokščia, pusiau apvalia ir apvalia dilde medienai** ir viena **plokščia, pusiau apvalia ir apvalia dilde metalui**.

### Techninis aprašymas

Produkto pavadinimo požymis

Įkartos dydis 2

Įkartos

2

Norma	DIN 7261
Atskirų dildžių skaičius	6
Produkto rūšis	Dirbtuvėms skirta dildė

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

## Priedai

Apvali dildė Ilgis be antgalio 250 mm	514200 250
Pusapvalė dildė Ilgis be antgalio 250 mm	513200 250
Dildė medienai, apvali Ilgis be antgalio 250 mm	519370 250
Dildė medienai, plokščia buka Ilgis be antgalio 250 mm	519300 250
Plokščioji dildė Ilgis be antgalio 250 mm	510200 250
Dildė medienai, pusapvalė Ilgis be antgalio 250 mm	519330 250