

**HOLEX****VHM frezos, TiAlN, Ø h10 DC: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203240 20
GTIN	4045197119056
Produktų klasė	12X

**Aprašymas****Modelis:**

Sustiprinta šerdis ir geometrija grūdintų plienų frezavimui, trumpesnė sraigčių griovelių dalis.

**Paskirtis:**

**Kontūriniam frezavimui glotniojo apdirbimo metu.**

(Galiniu paviršiumi galima pjauti tik negiliai).

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 55 HRC	0,055 mm
Dantų skaičius Z	8
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Bendras ilgis L	104 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	38 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Sraigčių griovelio posvyrio kampas	50 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	H
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,05×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	95 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	85 m/min	P
Plienas <50 HRC	tinka	75 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	65 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	50 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

### Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------