

**HOLEX****VHM frezos, TiAlN, Ø h10 DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203320 8
GTIN	4045197119155
Produktų klasė	12X

**Aprašymas****Modelis:**

Sustiprinta šerdis ir geometrija grūdintų plienų frezavimui, trumpesnė sraigčių griovelių dalis.

**Paskirtis:**

**Kontūriniam frezavimui glotniojo apdirbimo metu.**

(Galiniu paviršiumi galima pjauti tik negiliai).

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 55 HRC	0,03 mm
Dantų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	8 mm
Koto Ø $D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	68 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	24 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Sraigčių griovelio posvyrio kampas	50 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,05 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	95 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	85 m/min	P
Plienas <50 HRC	tinka	75 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	65 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	50 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

## Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------