

TRICOFLEX**Austinė žarna, permatoma, PVC, Ilgis 50 m, Žarnos vidinis Ø: 13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080042 13
GTIN	3506110938211
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Trijų sluoksnių žarna su poliesterio pluoštu sustiprinimu. Temperatūros diapazone nuo -15 °C iki 60 °C.

TCN-AL, lanksti, slėgiui atspari ir patvari žarna. Itin atspari chemikalams. Darbinis slėgis 15 bar. Leidžiamas sąlytis su maisto produktais (VO/2011 - A/B/C kategorija).

Techninis aprašymas

Medžiaga	PVC žarna trijų sluoksnių su poliesterio pluoštu
Spalva	skaidri
Žarnos išorinis Ø	20 mm
Žarnos ilgis	50 m
Žarnos vidinis Ø	13 mm
maksimalus darbinis slėgis	15 bar
Sertifikuotas kontaktui su maisto produktais (VO/2011)	taip
Temperatūrų sritis	-15 - 60 °C

Produkto pavadinimo požymis

Ilgis 50 m

Produkto rūšis

Žarna