


Garant**Kotinė freza, be dangos, Ø k10 DC: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191630 50
GTIN	4045197104106
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Daugiasluoksnė freza. Su išėma vidurinėje dalyje.

Privalumai:

Frezavimui nedideliu pjovimo gyliu (dažniausiai priekiu). **Stabili dėl didesnio nominalaus skersmens nei tvirtinimo kotas.**

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	8
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,12 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	36 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	k10
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		