

Garant**Rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza, be dangos, Ø k10 DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191700 8
GTIN	4045197104595
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Su iššlifuotiems drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui. Plačius pjovimo dantis galima pergalėti nekeičiant profilio. Universali freza kontūriniam frezavimui arba įsigilinimui ir tolimesniam šoninių paviršių apdirbimui.

Privalumai:

Lyginant su daugiadantėmis frezomis, **platesnis griovelis efektyviau pašalina drožles.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	8 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,016 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,3 mm
Dantų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	88 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	38 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	k10
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	25 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	NF
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		