

Garant**Rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza, be dangos, Ø k10 DC: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191640 14
GTIN	4045197104359
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Universali freza su iššlifuotiems drožliams grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui. **Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.** Universali pjovimo briaunų geometrija.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	14 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,05 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,5 mm
Dantų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	83 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	26 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	k10
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	25 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	NF
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		