



Oro valymo įrenginys PURIFIAIR, Tipas: 620



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981081 620
GTIN	4250101189500
Produktų klasė	90N

Aprašymas

Modelis:

PURIFIAIR oro valymo įrenginys, skirtas sumažinti virusų ir teršalų kiekį vidaus patalpose su daugiakomponente filtrų sistema ir integruotais EPA / HEPA bei aktyvintos anglies filtrais. Oro valymo įrenginys pašalina pelėsių sporas, žiedadulkes ir alergenų, skaido mikrobus ir bakterijas ir daro juos nepavojingus žmonėms. Taip iš patalpos visam laikui oro pašalinami nemalonūs kvapai, kenksmingos dujos ir filtruojamos smulkios dalelės.

Kiekvienas oro valytuvas užtikrina 160 – 620 m³ tūrio srautą³/h (5 veikimo lygiai) ir maždaug 100 m³ patalpos tūris (atitinka kambario plotą 40 m² kai patalpos aukštis – 2,5 m). Didesnėse patalpose turėtų būti naudojamas didesnis prietaisų skaičius. Mūsų pardavimų komanda mielai padės Jums nustatyti optimalų oro valymo įrenginių skaičių.

Filtravimo technika:

dvipusis oro valymo įrenginys su daugiakomponente filtru, kurį sudaro:

- **Plaunamas metalinis tinklinis filtras, skirtas rupioms dulkėms atskirti, palengvinantis tolesnes filtravimo stadijas.**
- **G4 pirminis filtras rupioms priemaišoms atskirti prailgina filtro tarnavimo laiką (dalelių dydis > 0,3 μm, žiedadulkės, sporos, pūkai, plaukai, vabzdžiai ir kt.) ir apsaugo kitus filtro sluoksnius.**
- **EPA filtras, filtro klasė E12 vidutinio dydžio dalelėms atskirti (dalelių dydis > 0,3 μm, įskaitant bakterijas, mikrobus ir kt.).**

- **HEPA filtras, filtro klasė H14 pagal EN 1822 mažoms ir nanodalelėms filtruoti, kurių efektyvumas yra iki 99,995 % (MPPS, įskaitant virusus ir mikrobus).**
- **Aktyvintos anglies filtras sugeria nemalonus kvapus ir dujinius teršalus.**

Skaitmeninis ekranas informuoja apie būtinus filtro pakeitimus.

Tiekimo sudėtis:

Oro valymo įrenginys su nuotolinio valdymo pultu, pirmasis daugiakomponentis filtro elementas.

Pastaba:

Ilgainiui oro valymo įrenginys užtikrina efektyvų rezultatą tik tuo atveju, jei naudojami filtrai keičiami reguliariai. Rekomendacija: 2 – 3 filtro keitimai per metus (atsižvelgiant į naudojimo mastą ir dažnumą bei oro užterštumo lygį).

Aukštis: 669 mm

Plotis: 400 mm

Gylis: 400 mm

Nominalioji įtampa: 220 - 240 V

Nominalusis dažnis: 50 / 60 Hz

Nominalioji galia miego režimo metu: 5,5 W

Techninis aprašymas

Nominalioji galia turbo režimo metu	40 W
Gylis	400 mm
Nominalioji galia miego režimo metu	5,5 W
Darbinis triukšmas	31 - 49 dB
Svoris	14 kg
Aukštis	669 mm
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Nominalusis dažnis	50 / 60 Hz
Plotis	400 mm
Dalelių išgryninto oro kiekis	620 m ³ /h
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Serija	PURIFIAIR
Produkto rūšis	Oro valiklis

