

Garant**GARANT Diabolo VHM freza HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 203282 16 |
| GTIN | 4045197597533 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas**Modelis:****GARANT Diabolo:**

speciali geometrija, nauja danga ir kietlydinys ypač tinka grūdintų plienų apdirbimui.

Paskirtis:**Kontūrinis frezavimas glotniojo apdirbimo metu.**

(Galiniu paviršiumi galima pjauti tik negiliai).

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------------|
| Dantų skaičius Z | 8 |
| Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC | 0,025 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 16 mm |
| Koto Ø D_s | 16 mm |
| Bendras ilgis L | 110 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 48 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |

| | |
|---|---|
| Serija | Diabolo |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | H |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pjovimo technika | HPC |
| Spalvinis žymėjimas | raudona |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 170 m/min | P |
| Plienas <50 HRC | tinka | 170 m/min | H |
| Plienas <55 HRC | tinka | 170 m/min | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 145 m/min | H |
| Plienas <65 HRC | tinka | 100 m/min | H |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |
|--------------------------|-----------|